

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 0408/04mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260343 0408/04
GTIN	4062406066819
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	80 mm
Halsbredde L ₄	4 mm
ISO-kode holder passende vendeskærsplatter	A0408F SDUCR/L04 DC.. 04T0..
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Hovedlængde L ₁	15 mm
Midterforskydning L ₃	3 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Plattestørrelse	4 mm
Spændehøjde L ₂	7,5 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	5,2 mm
Nyttedybde T	1,5 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX5	674248 TX5
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500