

NT TOOL**Spændepatroner, SK 50, Ø D1: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300787 32
GTIN	2050001771766
Artikelklasse	33K

Beskrivelse**Udførelse:**

- Lav friktion takket være nåleleje.
- Beskyttet med antikorrosionsbelægning.
- Støv- og vandtæt.
- Meget høj spændekraft øger standtid og forbedrer overfladen.
- Fleksibelt spændeområde med spændepatroner.
- Centrisk værktøjsopspænding med optimal rundløbsnøjagtighed.
- Indvendig kølemiddeltilførsel.

Fordel:

- Lange værktøjsstandtider.
- Vibrationshæmmende egenskaber.
- Høj stabilitet takket være forstærket spændemøtrik.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolt nr. 308600 – 308806.

Spændepatroner nr. 309575 – 309576.

Teknisk beskrivelse

passende hagenøgle nr. 628400	68 / 75
Udragende længde, A-mål	105 mm

Spænde-Ø D ₁	32 mm
Spændestang, udv. Ø D	73 mm
Spændekraft op til	4000 Nm
Adapter	SK 50
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Spændepatroner

Tilbehør

Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 14 mm	309576 14
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 10 mm	309576 10
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 12 mm	309576 12
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 16 mm	309576 16
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 25 mm	309576 25
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 6 mm	309576 6
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50

AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 20 mm	309576 20
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 8 mm	309576 8