

 NT TOOL**Spændepatroner, BT 40, Ø D1: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302861 32
GTIN	2050001771780
Artikelklasse	33K

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Lav friktion takket være nåleleje.**
- **Beskyttet med antikorrosionsbelægning.**
- **Støv- og vandtæt.**
- **Meget høj spændekraft øger standtid og forbedrer overfladen.**
- **Fleksibelt spændeområde med spændepatroner.**
- **Spændekraft på op til 1000 Nm ved Ø 20, 4000 Nm ved Ø 32.**

Infotekst:

Indvendige aksialudsparinger forhindrer på effektiv vis, at værktøjet glider igennem. Høj radial stivhed takket være repeterbar præcis spænding mod et plananlæg forhindrer forskydning og sikrer en høj bearbejdningsnøjagtighed og lange værktøjsstandtider. T-noter optager olie og fedt, så en sikker momentoverførsel er garanteret. Absolut rolig gang af spændemøtrikken.

Fordel:

- **Lange værktøjsstandtider.**
- **Vibrationshæmmende egenskaber.**
- **Høj stabilitet takket være forstærket spændemøtrik.**

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Hagenøgle nr. 628400.

Fastspændingsbolte nr. 308760 – 308795.

Spændepatroner nr. 309575 – 309576.

Teknisk beskrivelse

Spændestang, udv. Ø D	73 mm
passende hagenøgle nr. 628400	68 / 75
Spænde-Ø D ₁	32 mm
Udragende længde, A-mål	105 mm
Adapter	BT 40
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	AD
Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Spændepatroner

Tilbehør

Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 8 mm	309576 8
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 25 mm	309576 25
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 6 mm	309576 6
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 16 mm	309576 16
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 10 mm	309576 10
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 12 mm	309576 12
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 20 mm	309576 20

Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 14 mm	309576 14
Hagenøglermed næse Til udvendig møtrik-Ø 68/75 mm	628400 68/75