

Ståstol, højdejusterbar Gasfjeder



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	965631
GTIN	2050000981364
Artikelklasse	96B

Beskrivelse

Udførelse:

Rørstel i stålrør; med skridsikre, oliebestandige fødder. Sædehøjden kan justeres med låsehåndtag. **Sæde i PU-skum**. Sædefladen har indstillelig hældning, kan vippe til begge sider og har tilbagestillingsautomatik.

Sædefladen kan indstilles i højden **med en sikkerhedsgasfjeder**.

Norm:

DIN 68877

Lakering:

Sort RAL 9005.

Bæreevne, stol: 120 kg

Højdeindstillingsområde: 645 - 825 mm

Siddebredde: 320 mm

Siddedybde: 220 mm

Farve, sædemateriale: sort

Teknisk beskrivelse

Farve, sædemateriale	sort
Siddebredde	320 mm

Højdeindstilling, udførelse	Gasfjeder
Norm	DIN 68877
Understel, udførelse	Fodstel
Siddedybde	220 mm
Materiale, fodkryds	Stål
Materiale, sædeflade	PU-skum
Justering af sædehældning	ja
Højdeindstilling, type	Højdeindstillingsarm
Bæreevne, stol	120 kg
Ståflade, bredde	650 mm
Ståflade, dybde	450 mm
Højdeindstillingsområde	645 - 825 mm
Produkttype	Ståstol

Tilbehør

Sideflade til ståhjælp Type S	963901 S
-------------------------------	----------