

 NT TOOL

Spændepatroner, SK 40, Ø D1: 20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	300785 20
GTIN	2050001772084
Artikelklasse	33K

Beskrivelse

Udførelse:

- Lav friktion takket være nåleleje.
- Beskyttet med antikorrosionsbelægning.
- Støv- og vandtæt.
- Meget høj spændekraft øger standtid og forbedrer overfladen.
- Fleksibelt spændeområde med spændepatroner.
- Centrisk værktøjsopspænding med optimal rundløbsnøjagtighed.
- Indvendig kølemiddeltilførsel.

Fordel:

- Lange værktøjsstandtider.
- Vibrationshæmmende egenskaber.
- Høj stabilitet takket være forstærket spændemøtrik.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolt nr. 308600 – 308806.

Spændepatroner nr. 309575 – 309576.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	20 mm
Spændestang, udv. Ø D	52 mm

Udragende længde, A-mål	90 mm
passende hagenøgle nr. 628400	52 / 55
Spændekraft op til	1000 Nm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Spændepatroner

Tilbehør

Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 14 mm	309576 14
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 12 mm	309575 12
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 25 mm	309576 25
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 8 mm	309576 8
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 16 mm	309576 16
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 10 mm	309575 10
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 14 mm	309575 14

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 16 mm	309575 16
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 10 mm	309576 10
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 20 mm	309576 20
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 6 mm	309575 6
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 12 mm	309576 12
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 6 mm	309576 6
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 8 mm	309575 8
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40