

NT TOOL

Spændepatroner, HSK-A 63, Ø D1: 20mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	305535 20
GTIN	2050001772046
Artikelklasse	33K

Beskrivelse**Udførelse:**

- Lav friktion takket være nåleleje.
- Beskyttet med antikorrosionsbelægning.
- Støv- og vandtæt.
- Med RFID/Balluff-Chip-hul.
- Meget høj spændekraft øger standtid og forbedrer overfladen.
- Centrisk værktøjsopspænding med optimal rundløbsnøjagtighed.
- Indvendig kølemiddeltilførsel.
- Spændekraft op til 1000 Nm.

Fordel:

Lange værktøjsstandtider. Vibrationshæmmende egenskaber. Høj stabilitet takket være forstærket spændemøtrik.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, spændepatroner nr. 309566 – 309570 og nr. 309575 – 309576.

Teknisk beskrivelse

Spændestang, udv. Ø D	52 mm
Udragende længde, A-mål	90 mm

Spænde-Ø D ₁	20 mm
passende hagenøgle nr. 628400	52 / 55
Spændekraft op til	1000 Nm
Adapter	HSK-A 63
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Spændepatroner

Tilbehør

Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 12 mm	309575 12
Hagenøglermed næse Til udvendig møtrik-Ø 52/55 mm	628400 52/55
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 6 mm	309575 6
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 16 mm	309575 16
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 8 mm	309575 8
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 14 mm	309575 14
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 10 mm	309575 10