

 NT TOOL**Spændepatroner, HSK-A 63, Ø D1: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	305535 32
GTIN	2050001772053
Artikelklasse	33K

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Lav friktion takket være nåleleje.**
- **Beskyttet med antikorrosionsbelægning.**
- **Støv- og vandtæt.**
- **Med RFID/Balluff-Chip-hul.**
- **Meget høj spændekraft øger standtid og forbedrer overfladen.**
- **Centrisk værktøjsopspænding med optimal rundløbsnøjagtighed.**
- **Indvendig kølemiddeltilførsel.**
- **Spændekraft op til 4000 Nm.**

Fordel:

Lange værktøjsstandtider. Vibrationshæmmende egenskaber. Høj stabilitet takket være forstærket spændemøtrik.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, spændepatroner nr. 309566 – 309570 og nr. 309575 – 309576.

Teknisk beskrivelse

Spændestang, udv. Ø D	73 mm
Udragende længde, A-mål	105 mm

Spænde-Ø D ₁	32 mm
passende hagenøgle nr. 628400	68 / 75
Spændekraft op til	4000 Nm
Adapter	HSK-A 63
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Spændepatroner

Tilbehør

Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 16 mm	309576 16
Hagenøglermed næse Til udvendig møtrik-Ø 68/75 mm	628400 68/75
HSK-kølemiddelrør Til HSK 32	309880 32
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 6 mm	309576 6
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 8 mm	309576 8
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 14 mm	309576 14
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 10 mm	309576 10
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 12 mm	309576 12
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 25 mm	309576 25
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 20 mm	309576 20