

Garant GRIDLINE

**Basisskab med massive hængslede metallåger, Højde: 1250mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940001 1250
GTIN	4062406067038
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 20×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

**Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Antal hylder	2
Skabsfronter	Massiv metallåge

Vægt	42 kg
Greb, placering	øverst
Højde	1250 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Nyttehøjde	1095 mm
Bredde	500 mm
Dybde	500 mm
ComfortClose	nej
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Dybde i G	20
Bredde i G	20
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 200 mm	940640 200
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940560 20
	940640 150

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 150 mm

Hyldeplade i limtræ Mål i G 20X20

951985 20X20

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20

940550 20

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 125 mm

940640 125

Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede  
låger til skabshøjde 1250 mm

940501 1250

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 20

940552 20

Hyldeplade i bambus Mål i G 20X20

951980 20X20

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 75 mm

940640 75

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 300 mm

940640 300

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 100 mm

940640 100