

Garant GRIDLINE

**Basisskab med med ruder i lågerne, Højde: 750mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940003 750
GTIN	4062406067052
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 20×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

**Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Antal hylder	1
Højde	750 mm

Bredde	500 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
ComfortClose	nej
Vægt	28 kg
Skabsfronter	Låge med rude
Greb, placering	øverst
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Nyttehøjde	595 mm
Dybde	500 mm
Dybde i G	20
Bredde i G	20
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Hyldeplade i limtræ Mål i G 20X20	951985 20X20
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940550 20
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 100 mm	940640 100
	940640 200

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 200 mm

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 300 mm

940640 300

Hyldeplade i bambus Mål i G 20X20

951980 20X20

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 125 mm

940640 125

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20

940560 20

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 150 mm

940640 150

Skydegreb til GridLine Type GP11

914226 GP11

Belysningssæt Basic til GridLine skabe medhængslede  
låger til skabshøjde 750/800 mm

940501 750/800

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 75 mm

940640 75

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 20

940552 20