

Garant GRIDLINE

Basisskab med massive hængslede metallåger, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940001 1000
GTIN	4062406067021
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 20×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

Nivellerings sokkel ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Dybde	500 mm
Skabsfronter	Massiv metallåge

Bredde	500 mm
Nyttehøjde	845 mm
Antal hylder	2
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Højde	1000 mm
ComfortClose	nej
Greb, placering	øverst
Vægt	36 kg
Bredde i G	20
Dybde i G	20
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 200 mm	940640 200
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 125 mm	940640 125
Hyldeplade i limtræ Mål i G 20X20	951985 20X20
	940640 300

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G
Skuffefronthøjde 300 mm

Hyldeplade i bambus Mål i G 20X20	951980 20X20
-----------------------------------	--------------

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G
Skuffefronthøjde 100 mm

940640 100

Skydegreb til GridLine Type GP11

914226 GP11

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20

940560 20

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G
Skuffefronthøjde 75 mm

940640 75

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20

940550 20

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 20

940552 20

Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F

940559 F

Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede
låger til skabshøjde 900/1000 mm

940501 900/1000

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G
Skuffefronthøjde 150 mm

940640 150
