

Garant GRIDLINE

**Basisskab med massive hængslede metallåger, Højde: 750mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940001 750
GTIN	4062406066697
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 20×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

**Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Antal hylder	1
Højde	750 mm

Greb, placering	øverst
Vægt	28 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skabsfronter	Massiv metallåge
Dybde	500 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
ComfortClose	nej
Nyttehøjde	595 mm
Bredde	500 mm
Dybde i G	20
Bredde i G	20
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 100 mm	940640 100
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940550 20
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 750/800 mm	940501 750/800
	940640 200

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 200 mm

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 125 mm

940640 125

Skydegreb til GridLine Type GP11

914226 GP11

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20

940560 20

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 75 mm

940640 75

Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F

940559 F

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 150 mm

940640 150

Hyldeplade i bambus Mål i G 20X20

951980 20X20

Hyldeplade i limtræ Mål i G 20X20

951985 20X20

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 300 mm

940640 300

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 20

940552 20