

Garant GRIDLINE

**Basisskab med med ruder i lågerne, Højde: 800mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940003 800
GTIN	4062406067069
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 20×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

**Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Nytte højde	645 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja

Skabsfronter	Låge med rude
Dybde	500 mm
Antal hylder	1
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Vægt	32 kg
ComfortClose	nej
Bredde	500 mm
Højde	800 mm
Greb, placering	øverst
Dybde i G	20
Bredde i G	20
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940550 20
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 75 mm	940640 75
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940560 20
Hyldeplade i bambus Mål i G 20X20	951980 20X20
	940640 150

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 150 mm

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 125 mm

940640 125

Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede  
låger til skabshøjde 750/800 mm

940501 750/800

Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F

940559 F

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 200 mm

940640 200

Skydegreb til GridLine Type GP11

914226 GP11

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 300 mm

940640 300

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 20

940552 20

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 100 mm

940640 100

Hyldeplade i limtræ Mål i G 20X20

951985 20X20