

Garant GRIDLINE

**Overskab med massive hængslede metallåger, Højde: 500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940011 500
GTIN	4062406067113
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 20×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

**Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Nyttehøjde	345 mm

Skabsfronter	Massiv metallåge
Bredde	500 mm
Dybde	500 mm
Vægt	20 kg
Greb, placering	nederst
Antal hylder	1
ComfortClose	nej
Højde	500 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Dybde i G	20
Bredde i G	20
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Overskab
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 150 mm	940640 150
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940552 20
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 100 mm	940640 100
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940550 20
	940640 125

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 125 mm

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 200 mm

940640 200

Skydegreb til GridLine Type GP11

914226 GP11

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 300 mm

940640 300

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20

940560 20

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 75 mm

940640 75

Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F

940559 F