

Garant GRIDLINE

Basisskab med med ruder i lågerne, Højde: 900mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940003 900
GTIN	4062406067076
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 20×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

Nivellerings sokkel ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Bredde	500 mm
Vægt	32 kg

ComfortClose	nej
Greb, placering	øverst
Dybde	500 mm
Antal hylder	1
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Højde	900 mm
Skabsfronter	Låge med rude
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Nyttehøjde	745 mm
Bredde i G	20
Dybde i G	20
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 300 mm	940640 300
Hyldeplade i limtræ Mål i G 20X20	951985 20X20
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940560 20
	940640 150

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G
Skuffefronthøjde 150 mm

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G
Skuffefronthøjde 75 mm

940640 75

Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede
låger til skabshøjde 900/1000 mm

940501 900/1000

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 20

940552 20

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G
Skuffefronthøjde 125 mm

940640 125

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G
Skuffefronthøjde 200 mm

940640 200

Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F

940559 F

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20

940550 20

Hyldeplade i bambus Mål i G 20X20

951980 20X20

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G
Skuffefronthøjde 100 mm

940640 100