

Garant GRIDLINE

**Overskab med med ruder i lågerne, Højde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940013 1000
GTIN	4062406067168
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 20×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

**Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	36 kg
Antal hylder	2

Højde	1000 mm
Skabsfronter	Låge med rude
Nyttehøjde	845 mm
Bredde	500 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Dybde	500 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Greb, placering	nederst
ComfortClose	nej
Bredde i G	20
Dybde i G	20
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Overskab
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 200 mm	940640 200
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 100 mm	940640 100
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 75 mm	940640 75

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940560 20
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940550 20
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940552 20
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm	940501 900/1000
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 150 mm	940640 150
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 125 mm	940640 125