

Garant GRIDLINE

Overskab med med ruder i lågerne, Højde: 750mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940013 750
GTIN	4062406067151
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 20×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

Nivellerings sokkel ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Bredde	500 mm
Nytte højde	595 mm

Antal hylder	1
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
ComfortClose	nej
Vægt	28 kg
Greb, placering	nederst
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Højde	750 mm
Dybde	500 mm
Skabsfronter	Låge med rude
Dybde i G	20
Bredde i G	20
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Overskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 150 mm	940640 150
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 750/800 mm	940501 750/800
Hyldebærersæt til GridLine skabe 20 dele Type F	940559 F
	940640 75

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G
Skuffefronthøjde 75 mm

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20

940550 20

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G
Skuffefronthøjde 100 mm

940640 100

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G
Skuffefronthøjde 200 mm

940640 200

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G
Skuffefronthøjde 125 mm

940640 125

Skydegreb til GridLine Type GP11

914226 GP11

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 20

940552 20

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20

940560 20