

Garant GRIDLINE

**Basisskab med skuffe med ruder i lågerne, 16×16G, Højde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940023 1000
GTIN	4062406067267
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 20×20G, med skuffer 16×16G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Skuffefronthøjde 125 mm.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder og skuffe.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	500 mm
--------	--------

Nyttehøjde	845 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Greb, placering	øverst
Antal skuffer	1
Vægt	46 kg
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skabsfronter	Låge med rude
Højde	1000 mm
Dybde	500 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Antal hylder	2
ComfortClose	nej
Dybde i G	20
Bredde i G	20
Skuffer, nyttebredde i G	16
Skuffer, nyttedybde i G	16
Skuffer, nyttedybde	400 mm
Skuffer, nyttebredde	400 mm
Skuffer, nytteflade i G	16×16
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	16×16G
Skab, konstruktion	Basisskab

Produkttype

Hyldeskab

**Tilbehør**

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 75 mm	940640 75
Hyldeplade i bambus Mål i G 20X20	951980 20X20
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 125 mm	940640 125
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm	940501 900/1000
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 200 mm	940640 200
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940560 20
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 100 mm	940640 100
Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 16X16	951885 16X16
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 150 mm	940640 150
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940550 20
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 300 mm	940640 300
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940552 20
Hyldeplade i limtræ Mål i G 20X20	951985 20X20
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 16X16	951910 16X16