

Garant GRIDLINE

**Basisskab med skuffe massive hængslede metallåger, 16×16G, Højde: 1250mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

940021 1250

GTIN

4062406067212

Artikelklasse

9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 20×20G, med skuffer 16×16G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Skuffefronthøjde 125 mm.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder og skuffe.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Dybde	500 mm
Greb, placering	øverst
ComfortClose	nej
Nyttehøjde	1095 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Skabsfronter	Massiv metallåge
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Vægt	53 kg
Antal hylder	2
Antal skuffer	1
Bredde	500 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Højde	1250 mm
Skuffer, nyttedybde	400 mm
Dybde i G	20
Skuffer, nyttebredde i G	16
Skuffer, nyttedybde i G	16
Skuffer, nyttebredde	400 mm
Bredde i G	20
Skuffer, nytteflade i G	16×16
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	16×16G

Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 100 mm	940640 100
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940552 20
Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 16X16	951885 16X16
Hyldeplade i limtræ Mål i G 20X20	951985 20X20
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 125 mm	940640 125
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 75 mm	940640 75
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940560 20
Hyldeplade i bambus Mål i G 20X20	951980 20X20
Belysningssæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 1250 mm	940501 1250
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940550 20
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 16X16	951910 16X16