

Garant GRIDLINE

**Basisskab med skuffe med ruder i lågerne, 16×16G, Højde: 900mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940023 900
GTIN	4062406067250
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 20×20G, med skuffer 16×16G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Skuffefronthøjde 125 mm.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder og skuffe.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
--------------------------------------	----

Nyttehøjde	745 mm
Højde	900 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
ComfortClose	nej
Dybde	500 mm
Antal skuffer	1
Bredde	500 mm
Greb, placering	øverst
Antal hylder	1
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Vægt	39 kg
Skabsfronter	Låge med rude
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Skuffer, nytte dybde i G	16
Skuffer, nytte bredde i G	16
Dybde i G	20
Skuffer, nytte bredde	400 mm
Skuffer, nytte dybde	400 mm
Bredde i G	20
Skuffer, nytte flade i G	16×16
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nytte bredde × nytte dybde i G	16×16G
Skab, konstruktion	Basisskab

Produkttype	Hyldeskab
-------------	-----------

## Tilbehør

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 300 mm	940640 300
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940560 20
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940552 20
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 125 mm	940640 125
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm	940501 900/1000
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 16X16	951885 16X16
Hyldeplade i limtræ Mål i G 20X20	951985 20X20
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 75 mm	940640 75
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 100 mm	940640 100
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 16X16	951910 16X16
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940550 20
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 150 mm	940640 150
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 200 mm	940640 200
Hyldeplade i bambus Mål i G 20X20	951980 20X20