

Garant GRIDLINE

**Basisskab med skuffe massive hængslede metallåger, 16×16G, Højde: 800mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940021 800
GTIN	4062406067182
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 20×20G, med skuffer 16×16G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Skuffefronthøjde 125 mm.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder og skuffe.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Nytte højde	645 mm
-------------	--------

Bredde	500 mm
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skabsfronter	Massiv metallåge
Antal skuffer	1
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
ComfortClose	nej
Greb, placering	øverst
Vægt	35 kg
Antal hylder	1
Højde	800 mm
Dybde	500 mm
Skuffer, nyttebredde	400 mm
Skuffer, nyttebredde i G	16
Dybde i G	20
Skuffer, nyttedybde i G	16
Skuffer, nyttedybde	400 mm
Bredde i G	20
Skuffer, nytteflade i G	16×16
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	16×16G
Skab, konstruktion	Basisskab

Produkttype

Hyldeskab

**Tilbehør**Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 75 mm

940640 75

Skydegreb til GridLine Type GP11

914226 GP11

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 100 mm

940640 100

Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 16X16

951910 16X16

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20

940550 20

Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 16X16

951885 16X16

Hyldeplade i limtræ Mål i G 20X20

951985 20X20

Hyldeplade i bambus Mål i G 20X20

951980 20X20

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 20

940552 20

Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens  
bæreevne 75 kg

950180 75

Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F

940559 F

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20

940560 20

Belysningssæt Basic til GridLine skabe medhængslede  
låger til skabshøjde 750/800 mm

940501 750/800

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 125 mm

940640 125