

Garant GRIDLINE

**Basisskab med skuffe med ruder i lågerne, 16×16G, Højde: 1250mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940023 1250
GTIN	4062406067274
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 20×20G, med skuffer 16×16G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Skuffefronthøjde 125 mm.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder og skuffe.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	500 mm
--------	--------

Antal hylder	2
Højde	1250 mm
ComfortClose	nej
Skabsfronter	Låge med rude
Nyttehøjde	1095 mm
Dybde	500 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Greb, placering	øverst
Vægt	53 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Antal skuffer	1
Skuffer, nyttebredde i G	16
Skuffer, nyttedybde	400 mm
Skuffer, nyttebredde	400 mm
Bredde i G	20
Skuffer, nyttedybde i G	16
Dybde i G	20
Skuffer, nytteflade i G	16×16
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	16×16G
Skab, konstruktion	Basisskab

Produkttype	Hyldeskab
-------------	-----------

## Tilbehør

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 125 mm	940640 125
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940560 20
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 150 mm	940640 150
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 300 mm	940640 300
Hyldeplade i bambus Mål i G 20X20	951980 20X20
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940552 20
Hyldeplade i limtræ Mål i G 20X20	951985 20X20
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 100 mm	940640 100
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 1250 mm	940501 1250
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 16X16	951910 16X16
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940550 20
Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 16X16	951885 16X16
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 200 mm	940640 200
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 75 mm	940640 75