

Garant GRIDLINE

Overskab med skuffe massive hængslede metallåger, 16×16G, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940031 1000
GTIN	4062406067304
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 20×20G, med skuffer 16×16G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Skuffefronthøjde 125 mm.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder og skuffe.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

ComfortClose	nej
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Greb, placering	nederst
Antal hylder	2
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Vægt	46 kg
Højde	1000 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Nyttehøjde	845 mm
Dybde	500 mm
Bredde	500 mm
Skabsfronter	Massiv metallåge
Antal skuffer	1
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffer, nyttebredde	400 mm
Skuffer, nyttedybde i G	16
Bredde i G	20
Skuffer, nyttebredde i G	16
Dybde i G	20
Skuffer, nyttedybde	400 mm
Skuffer, nytteflade i G	16×16
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	16×16G

Skab, konstruktion	Overskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 300 mm	940640 300
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm	940501 900/1000
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940550 20
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 200 mm	940640 200
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940560 20
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 16X16	951910 16X16
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 75 mm	940640 75
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 16X16	951885 16X16
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 100 mm	940640 100
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940552 20
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 125 mm	940640 125
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 150 mm	940640 150