

Garant GRIDLINE

Overskab med skuffe massive hængslede metallåger, 16×16G, Højde: 750mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940031 750
GTIN	4062406067298
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 20×20G, med skuffer 16×16G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Skuffefronthøjde 125 mm.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder og skuffe.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Vægt	33 kg
------	-------

ComfortClose	nej
Nyttehøjde	595 mm
Bredde	500 mm
Greb, placering	nederst
Skabsfronter	Massiv metallåge
Antal hylder	1
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Højde	750 mm
Antal skuffer	1
Dybde	500 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Skuffer, nyttebredde i G	16
Skuffer, nyttedybde i G	16
Dybde i G	20
Skuffer, nyttebredde	400 mm
Skuffer, nyttedybde	400 mm
Bredde i G	20
Skuffer, nytteflade i G	16×16
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	16×16G
Skab, konstruktion	Overskab

Produkttype	Hyldeskab
-------------	-----------

Tilbehør

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 125 mm	940640 125
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 750/800 mm	940501 750/800
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940552 20
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 16X16	951910 16X16
Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 16X16	951885 16X16
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 150 mm	940640 150
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 100 mm	940640 100
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940560 20
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 300 mm	940640 300
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 75 mm	940640 75
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940550 20
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 200 mm	940640 200