

Garant GRIDLINE

**Overskab med skuffe med ruder i lågerne, 16×16G, Højde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940033 1000
GTIN	4062406067328
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 20×20G, med skuffer 16×16G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Skuffefronthøjde 125 mm.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder og skuffe.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
--------------------------------------	----

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Højde	1000 mm
Vægt	46 kg
Skabsfronter	Låge med rude
Antal hylder	2
Nyttehøjde	845 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Dybde	500 mm
Bredde	500 mm
Antal skuffer	1
Greb, placering	nederst
ComfortClose	nej
Dybde i G	20
Skuffer, nyttedybde i G	16
Skuffer, nyttebredde i G	16
Skuffer, nyttedybde	400 mm
Skuffer, nyttebredde	400 mm
Bredde i G	20
Skuffer, nytteflade i G	16×16
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	16×16G
Skab, konstruktion	Overskab

Produkttype

Hyldeskab

**Tilbehør**Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 150 mm

940640 150

Skydegreb til GridLine Type GP11

914226 GP11

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 75 mm

940640 75

Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede  
låger til skabshøjde 900/1000 mm

940501 900/1000

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 200 mm

940640 200

Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F

940559 F

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20

940560 20

Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 16X16

951885 16X16

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 125 mm

940640 125

Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens  
bæreevne 75 kg

950180 75

Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 16X16

951910 16X16

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 100 mm

940640 100

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G  
Skuffefronthøjde 300 mm

940640 300

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 20

940552 20

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20

940550 20