

Garant GRIDLINE

**Basisskab med massive hængslede metallåger, Højde: 800mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 940041 800    |
| GTIN                | 4062406067342 |
| Artikelklasse       | 9GI           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 30×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

**Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

|   |        |
|---|--------|
| Låsesystem, elektronisk – kan ændres                            | ja     |
| Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 100 kg |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Højde                            | 800 mm   |
| ComfortClose                     | nej  |
| Greb, placering                  | øverst   |
| Bredde                           | 750 mm   |
| Vægt                             | 39 kg  |
| Nyttehøjde                       | 645 mm   |
| Skabsfronter                     | Massiv metallåge   |
| Dybde                            | 500 mm   |
| Antal hylder                     | 1  |
| Dybde i G                        | 20   |
| Bredde i G                       | 30   |
| Materialetykkelse                | 0,9 mm   |
| Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1000 kg  |
| Døråbningsvinkel                 | 250 grader   |
| Højdeindstilling i intervaller   | 25 mm  |
| Cylinderlås                      | Modulær låseindsats  |
| Farveudvalg                      | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skab, konstruktion               | Basisskab  |
| Produkttype                      | Hyldeskab  |

## Tilbehør

|  |                |
|--|----------------|
| Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F   | 940559 F       |
| Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30  | 940560 30      |
| Hyldeplade i limtræ Mål i G 30X20  | 951985 30X20   |
| Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 30G til skabshøjde 750/800 mm | 940510 750/800 |
| Skydegreb til GridLine Type GP11   | 914226 GP11    |

|  |                |
|--|----------------|
| Hyldeplade i bambus Mål i G 30X20  | 951980 30X20   |
| Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30  | 940550 30      |
| Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 30     | 958146 30      |
| Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 750/800 mm | 940501 750/800 |
| Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30                              | 940552 30      |
| Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30                                    | 940590 30      |