

Garant GRIDLINE

**Overskab med ruder i lågerne, Højde: 500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940053 500
GTIN	4062406067502
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 30×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

**Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Antal hylder	1
ComfortClose	nej
Skabsfronter	Låge med rude
Nytte højde	345 mm

Greb, placering	nederst
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Vægt	27 kg
Dybde	500 mm
Bredde	750 mm
Højde	500 mm
Bredde i G	30
Dybde i G	20
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Overskab
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940560 30
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940552 30
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940590 30
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940550 30