

Garant GRIDLINE

Basisskab med skuffe massive hængslede metallåger, 26×16G, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

940061 1000

GTIN

4062406067564

Artikelklasse

9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 30×20G, med skuffer 26×16G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Skuffefronthøjde 125 mm.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder og skuffer.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|--|
| Nyttehøjde | 845 mm |
| Dybde | 500 mm |
| Højde | 1000 mm |
| ComfortClose | nej |
| Vægt | 53 kg |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg |
| Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 100 kg |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % |
| Antal skuffer | 1 |
| Skabsfronter | Massiv metallåge |
| Antal hylder | 2 |
| Bredde | 750 mm |
| Greb, placering | øverst |
| Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja |
| Skuffer, nyttebredde i G | 26 |
| Skuffer, nyttedybde i G | 16 |
| Dybde i G | 20 |
| Bredde i G | 30 |
| Skuffer, nyttedybde | 400 mm |
| Skuffer, nyttebredde | 650 mm |
| Skuffer, nytteflade i G | 26×16 |
| Materialetykkelse | 0,9 mm |
| Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1000 kg |
| Døråbningsvinkel | 250 grader |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G | 26×16G |

| | |
|--------------------|-----------|
| Skab, konstruktion | Basisskab |
| Produkttype | Hyldeskab |

Tilbehør

| | |
|---|------------------|
| Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 26X16 | 951885 26X16 |
| Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30 | 940560 30 |
| Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm | 940641 150 |
| Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 30G til skabshøjde 1000/1250 mm | 940510 1000/1250 |
| Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm | 940641 125 |
| Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30 | 940590 30 |
| Hyldeplade i bambus Mål i G 30X20 | 951980 30X20 |
| Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 30 | 958146 30 |
| Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 26X16 | 951910 26X16 |
| Måtte til skuffer Mål i G 26X16 | 951830 26X16 |
| Hyldeplade i limtræ Mål i G 30X20 | 951985 30X20 |
| Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm | 940641 200 |
| Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm | 940501 900/1000 |
| Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30 | 940552 30 |
| Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg | 950180 75 |
| Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F | 940559 F |
| Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm | 940641 100 |
| Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30 | 940550 30 |

| | |
|---|-------------|
| Skydegreb til GridLine Type GP11 | 914226 GP11 |
| Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm | 940641 300 |
| Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm | 940641 75 |