

Garant GRIDLINE

Overskab med ruder i lågerne, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940053 1000
GTIN	4062406067526
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 30×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

Nivellerings sokkel ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Bredde	750 mm
Dybde	500 mm

ComfortClose	nej
Højde	1000 mm
Antal hylder	2
Skabsfronter	Låge med rude
Greb, placering	nederst
Vægt	48 kg
Nyttehøjde	845 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Dybde i G	20
Bredde i G	30
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Overskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 30G til skabshøjde 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940560 30
Hyldebærersæt til GridLine skabe 20 dele Type F	940559 F
Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940590 30
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940550 30

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Belysningsset Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm	940501 900/1000
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940552 30