

Garant GRIDLINE

Basisskab med skuffe ruder i lågerne, 26×16G, Passer til længden mellem 2 foddele: 900mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940063 900
GTIN	4062406067625
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 30×20G, med skuffer 26×16G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Skuffefronthøjde 125 mm.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder og skuffer.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skabsfronter	Låge med rude
Vægt	47 kg
Dybde	500 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
ComfortClose	nej
Greb, placering	øverst
Antal hylder	1
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Nyttehøjde	745 mm
Bredde	750 mm
Antal skuffer	1
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Højde	900 mm
Skuffer, nytte dybde i G	16
Skuffer, nytte bredde	650 mm
Dybde i G	20
Skuffer, nytte dybde	400 mm
Skuffer, nytte bredde i G	26
Bredde i G	30
Skuffer, nytte flade i G	26×16
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nytte bredde × nytte dybde i G	26×16G

Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 26X16	951910 26X16
Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 30	958146 30
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	940641 150
Belysningssæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 30G til skabshøjde 900 mm	940510 900
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940550 30
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm	940641 125
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	940641 200
Hyldeplade i limtræ Mål i G 30X20	951985 30X20
Belysningssæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm	940501 900/1000
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	940641 300
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm	940641 75
Hyldeplade i bambus Mål i G 30X20	951980 30X20
Måtte til skuffer Mål i G 26X16	951830 26X16
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940590 30
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940552 30
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940560 30
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F

Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 26X16

951885 26X16

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G
Skuffefronthøjde 100 mm

940641 100

Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens
bæreevne 75 kg

950180 75