

Garant GRIDLINE

Basisskab med skuffe ruder i lågerne, 26×16G, Passer til længden mellem 2 foddele: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940063 1500
GTIN	4062406067656
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 30×20G, med skuffer 26×16G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Skuffefronthøjde 125 mm.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder og skuffer.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
ComfortClose	nej
Højde	1500 mm
Antal skuffer	1
Vægt	74 kg
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Bredde	750 mm
Greb, placering	øverst
Dybde	500 mm
Skabsfronter	Låge med rude
Nyttehøjde	1345 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Antal hylder	3
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Bredde i G	30
Skuffer, nyttedybde	400 mm
Dybde i G	20
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Skuffer, nyttebredde i G	26
Skuffer, nyttedybde i G	16
Skuffer, nytteflade i G	26×16
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	26×16G

Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940550 30
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940560 30
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	940641 150
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm	940641 75
Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 30	958146 30
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm	940641 100
Belysnings sæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 30G til skabshøjde 1500 mm	940510 1500
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	940641 200
Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 26X16	951885 26X16
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	940641 300
Måtte til skuffer Mål i G 26X16	951830 26X16
Hyldeplade i limtræ Mål i G 30X20	951985 30X20
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm	940641 125
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 26X16	951910 26X16
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940552 30

Hyldeplade i bambus Mål i G 30X20	951980 30X20
Belysningsset Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 1500 mm	940501 1500
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940590 30