

Garant GRIDLINE

Overskab med skuffe massive hængslede metallåger, 26×16G, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940071 1000
GTIN	4062406067687
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 30×20G, med skuffer 26×16G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Skuffefronthøjde 125 mm.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder og skuffer.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Antal skuffer	1
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Greb, placering	nederst
Dybde	500 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
ComfortClose	nej
Nyttehøjde	845 mm
Vægt	53 kg
Bredde	750 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Højde	1000 mm
Skabsfronter	Massiv metallåge
Antal hylder	2
Skuffer, nytte dybde	400 mm
Skuffer, nyttebredde i G	26
Bredde i G	30
Dybde i G	20
Skuffer, nytte dybde i G	16
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Skuffer, nytteflade i G	26×16
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nytte dybde i G	26×16G

Skab, konstruktion	Overskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm	940641 75
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940550 30
Måtte til skuffer Mål i G 26X16	951830 26X16
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	940641 300
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm	940641 125
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	940641 150
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 26X16	951910 26X16
Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 26X16	951885 26X16
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm	940501 900/1000
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940590 30
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940552 30
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 30G til skabshøjde 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	940641 200
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm	940641 100
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940560 30

