

Garant GRIDLINE

Skuffe til storrums skabe/tunggodsskabe med hængslede låger bredde 30G, 26x24G, Skuffefronthøjde: 125mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 942570 125 |
| GTIN | 4062406067755 |
| Artikelklasse | 9GI |

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffer til montering i GridLine storrums- og tunggodsskabe med **hængslede låger**. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Nyt skuffekoncept til optimal udrustning med opdelingselementer.

Passer til:

Skabe nr. 941001 – 941033, nr. 942301 – 942323, nr. 942701 – 942723, nr. 942802 – 942824.

Lakering:

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Str. 30 og str. 40 passer til skabe med bredden 60G og 80G, da disse har 2 rum.

Skuffer egner sig ikke til skabe med skydelåger.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|--------|
| Nyttehøjde | 100 mm |
| Vægt | 8 kg |
| Nyttebredde i G | 26 |
| Nyttedybde i G | 24 |
| Nyttebredde | 650 mm |
| Nyttedybde | 600 mm |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Materialetykkelse | 0,9 mm |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G | 26×24G |
| Produkttype | Skuffe |

Tilbehør

| | |
|---|--------------|
| Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 26X24 | 951885 26X24 |
| Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 26X24 | 951910 26X24 |
| Måtte til skuffer Mål i G 26X24 | 951830 26X24 |