

Garant GRIDLINE

**Skuffe til storrums skabe/tunggodsskabe med hængslede låger bredde 30G, 26x24G, Skuffefronthøjde: 100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942570 100
GTIN	4062406067748
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skuffer til montering i GridLine storrums- og tunggodsskabe med **hængslede låger**. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Nyt skuffekoncept til optimal udrustning med opdelingselementer.

**Passer til:**

Skabe nr. 941001 – 941033, nr. 942301 – 942323, nr. 942701 – 942723, nr. 942802 – 942824.

**Lakering:**

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

**Bemærk:**

Str. 30 og str. 40 passer til skabe med bredden 60G og 80G, da disse har 2 rum.

Skuffer egner sig ikke til skabe med skydelåger.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	7 kg
Nyttehøjde	75 mm
Nyttebredde i G	26
Nyttedybde i G	24
Nyttebredde	650 mm
Nyttedybde	600 mm

Materialetykkelse	0,9 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	26×24G
Produkttype	Skuffe

## Tilbehør

Måtte til skuffer Mål i G 26X24	951830 26X24
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 26X24	951910 26X24
Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 26X24	951885 26X24