

Garant GRIDLINE

Basisskab med ruder i lågerne, Højde: 2000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940083 2000
GTIN	4062406068134
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 40×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

Nivellerings sokkel ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035 **pulverlakering**.

Låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Højde	2000 mm

Vægt	102 kg
Skabsfronter	Låge med rude
ComfortClose	nej
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Nyttehøjde	1845 mm
Bredde	1000 mm
Greb, placering	midte
Dybde	500 mm
Antal hylder	5
Dybde i G	20
Bredde i G	40
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Belysningssæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 2000 mm	940501 2000
Belysningssæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 2000 mm	940511 2000

Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20G Højde 150 mm Kabinetbredde i G 40	958146 40
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40