

Garant GRIDLINE

Basisskab med ruder i lågerne, Højde: 900mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940083 900
GTIN	4062406068097
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 40×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

Nivelleringssokke ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035 **pulverlakering**.

Låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Vægt	50 kg
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg

Antal hylder	1
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skabsfronter	Låge med rude
Bredde	1000 mm
Dybde	500 mm
Greb, placering	øverst
Højde	900 mm
Nyttehøjde	745 mm
ComfortClose	nej
Bredde i G	40
Dybde i G	20
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm	940501 900/1000
Hyldeplade i limtræ Mål i G 40X20	951985 40X20
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Hyldeplade i bambus Mål i G 40X20	951980 40X20

Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 900 mm	940511 900
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Hyldebærersæt til GridLine skabe 20 dele Type F	940559 F
Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20G Højde 150 mm Kabinetbredde i G 40	958146 40
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11