

Garant GRIDLINE

Basisskab med ruder i lågerne, Højde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940083 1500
GTIN	4062406068127
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 40×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

Nivellerings sokkel ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035 **pulverlakering**.

Låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

ComfortClose	nej
Dybde	500 mm

Nyttehøjde	1345 mm
Antal hylder	3
Højde	1500 mm
Greb, placering	øverst
Vægt	77 kg
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Bredde	1000 mm
Skabsfronter	Låge med rude
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Dybde i G	20
Bredde i G	40
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 40	958146 40
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Hyldeplade i bambus Mål i G 40X20	951980 40X20
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 1500 mm	940511 1500
Hyldeplade i limtræ Mål i G 40X20	951985 40X20
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 1500 mm	940501 1500