

Garant GRIDLINE

Overskab med ruder i lågerne, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940093 1000
GTIN	4062406068196
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 40×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

Nivellerings sokkel ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035 **pulverlakering**.

Låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
---	--------

Antal hylder	2
Højde	1000 mm
Skabsfronter	Låge med rude
Dybde	500 mm
Greb, placering	nederst
Nyttehøjde	845 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Vægt	56 kg
Bredde	1000 mm
ComfortClose	nej
Bredde i G	40
Dybde i G	20
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Overskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Belysningssæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm	940501 900/1000