

Garant GRIDLINE

Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G, 16×16G, Skuffefronthøjde: 150mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940640 150
GTIN	4062406068219
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffe til indbygning i GridLine skabe. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Nyt skuffekoncept til optimal udrustning med opdelingselementer.

Passer til:

Skabe nr. 940001 – 940103, Nr. 940111 – 940113, Nr. 940801 – 940843.

Lakering:

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Ikke egnet til skabe med skydelåger.

Teknisk beskrivelse

Vægt	16 kg
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Nyttedybde i G	16
Nyttehøjde	125 mm
Nyttebredde i G	16
Brugsområde	Hyldeskab
Nyttedybde	400 mm

Nyttebredde	400 mm
med separat oplåsning af skuffer	nej
Materialetykkelse	0,9 mm
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	16×16G
Produkttype	Skuffe

Tilbehør

Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 16X16	951910 16X16
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 16X16	951885 16X16