

Garant GRIDLINE

Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 30G, 26×16G, Skuffefronthøjde: 100mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 940641 100 |
| GTIN | 4062406068264 |
| Artikelklasse | 9GI |

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffe til indbygning i GridLine skabe. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Nyt skuffekoncept til optimal udrustning med opdelingselementer.

Passer til:

Skabe nr. 940001 – 940103, Nr. 940111 – 940113, Nr. 940801 – 940843.

Lakering:

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Ikke egnet til skabe med skydelåger.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Nyttebredde i G | 26 |
| Nyttehøjde | 75 mm |
| Nyttedybde i G | 16 |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg |
| Vægt | 11 kg |
| Brugsområde | Hyldeskab |
| Nyttebredde | 650 mm |
| Nyttedybde | 400 mm |

| | |
|---------------------------------------|--|
| med separat oplåsning af skuffer | nej |
| Materialetykkelse | 0,9 mm |
| Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk) | 100 % |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G | 26×16G |
| Produkttype | Skuffe |

Tilbehør

| | |
|---|--------------|
| Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg | 950180 75 |
| Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 26X16 | 951885 26X16 |
| Måtte til skuffer Mål i G 26X16 | 951830 26X16 |
| Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 26X16 | 951910 26X16 |