


Garant GRIDLINE

**Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 40G, 36×16G, Skuffefronthøjde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940642 300
GTIN	4062406068370
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skuffe til indbygning i GridLine skabe. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Nyt skuffekoncept til optimal udrustning med opdelingselementer.

**Passer til:**

Skabe nr. 940001 – 940103, Nr. 940111 – 940113, Nr. 940801 – 940843.

**Lakering:**

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

**Bemærk:**

Ikke egnet til skabe med skydelåger.

**Teknisk beskrivelse**

Nyttedybde i G	16
Vægt	22 kg
Nyttebredde i G	36
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Nyttehøjde	275 mm
Brugsområde	Hyldeskab
Nyttebredde	900 mm
Nyttedybde	400 mm
med separat oplåsning af skuffer	nej

Materialetykkelse	0,9 mm
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×16G
Produkttype	Skuffe

## Tilbehør

Antiskridmåtte, sæt til skuffer, 5 dele Måling i G 36X16	951885 36X16
Måtte til skuffer Mål i G 36X16	951830 36X16
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 36X16	951910 36X16
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75