

Garant GRIDLINE

Basisskab med Jalousilåge, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940849 1000
GTIN	4062406068493
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 40×20G. Passende skuffer: 36×14G (skal bestilles separat)
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.
Rulleforhæng i eloxerede aluminiumsprofiler kan ikke konfigureres i farven.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

ComfortClose	nej
Bredde	1000 mm
Greb, placering	øverst
Skabsfronter	jalousilåge

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Dybde	500 mm
Dybde i G	20
Højde	1000 mm
Skab, konstruktion	Basisskab
Nyttehøjde	845 mm
Bredde i G	40
Vægt	49 kg
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabiner indvendig	1000
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40
Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40