

Garant GRIDLINE

Basisskab med jalousilåge, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940089 1000
GTIN	4062406068479
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 40×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

Nivellerings sokkel ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035 **pulverlakering**.

Rulleforhæng i eloxerede aluminiumsprofiler kan ikke konfigureres i farven.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Skabsfronter	jalousilåge
Højde	1000 mm

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Nyttehøjde	845 mm
Antal hylder	2
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Bredde	1000 mm
Vægt	56 kg
Dybde	500 mm
Greb, placering	nederst
ComfortClose	nej
Bredde i G	40
Dybde i G	20
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Hyldeplade i bambus Mål i G 40X20	951980 40X20
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	940652 125
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm	940652 75
	940652 200

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G
Skuffefronthøjde 200 mm

Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40

940590 40

Hyldeplade i limtræ Mål i G 40X20

951985 40X20

Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F

940559 F

Skydegreb til garderobeskabe uden stikindsats

914221

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G
Skuffefronthøjde 300 mm

940652 300

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G
Skuffefronthøjde 150 mm

940652 150

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40

940552 40

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G
Skuffefronthøjde 100 mm

940652 100

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40

940560 40

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40

940550 40