

Garant**Fremadkørende forsænker 180°, Weldon-skaft, Sænke-Ø D: 10mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 217160 10 |
| GTIN | 4045197707345 |
| Artikelklasse | 210 |

Beskrivelse**Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Bemærk:

De anbefalede vendeskærsplatter har en hjørneradius på 0,4 mm. Ved anvendelse af platter med afvigende hjørneradier opnås målet $\varnothing d_{\min}$ (se tabellen) ikke! Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Udhængslængde L_1 | 15 mm |
| til cylinderhoved-DIN-skruer | M5 |
| Vendeplatteskrue | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) |
| Skaft-Ø D_s h6 | 12 mm |
| Sænke-Ø D | 10 mm |
| Min. Ø d_{\min} | 4 mm |
| Antal skær Z | 1 |
| passende vendeskærsplatter | 260142 |
| Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ | 85 mm |
| Skaftudførelse | Weldon-skaft |
| Indvendig køling | ja |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard |

| | |
|---------------------|------------|
| Vinkel på forsænker | 180 grader |
| Produkttype | Forsænker |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| Spændeskruer Type 1 | 219795 1 |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm | 211750 1,2 |