


**Garant****Computerpult, Type: M****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	948040 M
GTIN	4062406194482
Artikelklasse	91C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Velegnet til pc og laptop. Skærmholder til pc-model baseret på VESA-holder, placering til venstre, højre og centreret. Med fralægningsmulighed bagest (indvendigt mål BxD: 545×220 mm) og med en monterbar hylde (indvendigt mål BxD: 570×300 mm). Mobil konstruktion med 4 styrehjul, heraf 2 med bremses Ø 125 mm.

**Lakering:**

Lysegrå RAL 7035, understel **altid** antracit RAL 7016 **pulverlakeret**.

**Anbefaling:**

Til opbevaring af mapper, krogssystemer og montering af hylde uden brug af værktøj.

**Teknisk beskrivelse**

Grundareal, dybde	550 mm
Grundareal, bredde	750 mm
Vægt	17 kg
Højde	1400 mm

Materialetykkelse	0,9 mm
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Computerpult

---

## Tilbehør

Hylde til computerpult Type 1	948045 1
-------------------------------	----------