


Garant**Computerpult, Type: S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	948040 S
GTIN	4062406068585
Artikelklasse	91C

Beskrivelse**Udførelse:**

Velegnet til pc og laptop. Skærmholder til pc-model baseret på VESA-holder, placering til venstre, højre og centreret. Med fralægningsmulighed bagest (indvendigt mål BxD: 545×220 mm) og med en monterbar hylde (indvendigt mål BxD: 570×300 mm).

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, fodstel **altid** antracitgrå RAL 7016 **pulverlakeret**.

Anbefaling:

Til opbevaring af mapper, krogssystemer og montering af hylde uden brug af værktøj.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 1240 mm

Grundareal, bredde: 750 mm

Grundareal, dybde: 550 mm

Vægt: 15 kg

Teknisk beskrivelse

Vægt	15 kg
Grundareal, dybde	550 mm

Højde	1240 mm
Grundareal, bredde	750 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Computerpult