

Garant GRIDLINE

**Basisskab med skuffe massive hængslede metallåger, 36×16G, Højde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

940101 1000

GTIN

4062406068660

Artikelklasse

9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 40×20G, med skuffer 36×16G.

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivelleringssokke** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Skuffefronthøjde 125 mm.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder og skuffer.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Antal skuffer	1
Antal hylder	2
Højde	1000 mm
Skabsfronter	Massiv metallåge
Greb, placering	øverst
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
ComfortClose	nej
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Nyttehøjde	845 mm
Bredde	1000 mm
Vægt	64 kg
Dybde	500 mm
Skuffer, nyttedybde i G	16
Dybde i G	20
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Bredde i G	40
Skuffer, nyttedybde	400 mm
Skuffer, nyttebredde i G	36
Skuffer, nytteflade i G	36×16
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×16G

Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 40	958146 40
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 36X16	951910 36X16
Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 36X16	951885 36X16
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40
Måtte til skuffer Mål i G 36X16	951830 36X16
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm	940642 75
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	940642 125
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm	940501 900/1000
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	940642 100
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Hyldeplade i bambus Mål i G 40X20	951980 40X20
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	940642 200
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	940642 150
Hyldeplade i limtræ Mål i G 40X20	951985 40X20

---

Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40

940590 40

---

Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 40G  
Skuffefronthøjde 300 mm

940642 300