

Garant GRIDLINE

Basisskab med skuffe massive hængslede metallåger, 36×16G, Højde: 1250mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

940101 1250

GTIN

4062406068677

Artikelklasse

9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 40×20G, med skuffer 36×16G.

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Skuffefronthøjde 125 mm.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder og skuffer.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Skabsfronter	Massiv metallåge
ComfortClose	nej
Greb, placering	øverst
Bredde	1000 mm
Antal hylder	2
Vægt	72 kg
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Nyttehøjde	1095 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Antal skuffer	1
Dybde	500 mm
Højde	1250 mm
Dybde i G	20
Skuffer, nyttedybde i G	16
Bredde i G	40
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Skuffer, nyttebredde i G	36
Skuffer, nyttedybde	400 mm
Skuffer, nytteflade i G	36×16
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×16G
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 36X16	951885 36X16
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	940642 125
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm	940642 300
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 1250 mm	940501 1250
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	940642 100
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	940642 200
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	940642 150
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm	940642 75
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40
Hyldeplade i limtræ Mål i G 40X20	951985 40X20
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 36X16	951910 36X16
Hyldeplade i bambus Mål i G 40X20	951980 40X20
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40

Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150
mm Kabinetbredde i G 40

958146 40

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40

940560 40

Måtte til skuffer Mål i G 36X16

951830 36X16