

Garant GRIDLINE

Basisskab med skuffe massive hængslede metallåger, 36×16G, Højde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

940101 1500

GTIN

4062406068684

Artikelklasse

9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 40×20G, med skuffer 36×16G.

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Skuffefronthøjde 125 mm.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder og skuffer.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Greb, placering	øverst
Skabsfronter	Massiv metallåge
Bredde	1000 mm
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Nyttehøjde	1345 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Antal skuffer	2
Antal hylde	2
ComfortClose	nej
Dybde	500 mm
Højde	1500 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Vægt	88 kg
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Skuffer, nyttebredde i G	36
Skuffer, nyttedybde	400 mm
Skuffer, nyttedybde i G	16
Bredde i G	40
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Dybde i G	20
Skuffer, nytteflade i G	36×16
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×16G
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Hyldeplade i limtræ Mål i G 40X20	951985 40X20
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	940642 200
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 1500 mm	940501 1500
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 36X16	951910 36X16
Måtte til skuffer Mål i G 36X16	951830 36X16
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm	940642 300
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	940642 150
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm	940642 75
Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 40	958146 40
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 1500 mm	940511 1500
Hyldeplade i bambus Mål i G 40X20	951980 40X20
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	940642 125
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75

Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 36X16	951885 36X16
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	940642 100
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40