

Garant GRIDLINE

**Basisskab med skuffe massive hængslede metallåger, 36×16G, Højde: 2000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940101 2000
GTIN	4062406068691
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 40×20G, med skuffer 36×16G.

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Skuffefronthøjde 125 mm.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder og skuffer.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Nyttehøjde	1845 mm
Vægt	115 kg
Greb, placering	midte
Højde	2000 mm
Dybde	500 mm
Antal skuffer	3
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Bredde	1000 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skabsfronter	Massiv metallåge
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
ComfortClose	nej
Antal hylder	3
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffer, nyttebredde i G	36
Skuffer, nyttedybde	400 mm
Dybde i G	20
Skuffer, nyttedybde i G	16
Bredde i G	40
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Skuffer, nytteflade i G	36×16
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×16G
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Antiskridmåtte, sæt til skuffer, 5 dele Måling i G 36X16	951885 36X16
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm	940642 300
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 36X16	951910 36X16
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 2000 mm	940501 2000
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 2000 mm	940511 2000
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm	940642 75
Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 40	958146 40
Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	940642 200
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	940642 100
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	940642 150
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	940642 125
Hyldebærersæt til GridLine skabe 20 dele Type F	940559 F
Måtte til skuffer Mål i G 36X16	951830 36X16
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40

Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens  
bæreevne 75 kg

---

950180 75