

Garant GRIDLINE

**Basisskab med skuffe massive hængslede metallåger, 36×16G, Højde: 800mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940101 800
GTIN	4062406068646
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 40×20G, med skuffer 36×16G.

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Skuffefronthøjde 125 mm.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder og skuffer.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	1000 mm
--------	---------

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Vægt	54 kg
ComfortClose	nej
Dybde	500 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skabsfronter	Massiv metallåge
Nyttehøjde	645 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Antal skuffer	1
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Greb, placering	øverst
Højde	800 mm
Antal hylder	1
Skuffer, nyttedybde	400 mm
Skuffer, nyttedybde i G	16
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Bredde i G	40
Skuffer, nyttebredde i G	36
Dybde i G	20
Skuffer, nytteflade i G	36×16
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×16G
Skab, konstruktion	Basisskab

Produkttype	Hyldeskab
-------------	-----------

## Tilbehør

Hyldeplade i bambus Mål i G 40X20	951980 40X20
Hyldeplade i limtræ Mål i G 40X20	951985 40X20
Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 36X16	951885 36X16
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	940642 150
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 750/800 mm	940501 750/800
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	940642 200
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm	940642 75
Måtte til skuffer Mål i G 36X16	951830 36X16
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 750/800 mm	940511 750/800
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	940642 100
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 36X16	951910 36X16
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40
Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 40	958146 40
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	940642 125
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G  
Skuffefronthøjde 300 mm

---

940642 300